


溝入れおよび突っ切り

DX チップ

Tiger-tec® Silver



A2

チップ

型番		s mm	r mm	κ	l mm	f mm	S _{Tol} mm	l _{Tol} mm	P		M			K		S					
									HC		HC			HC		HC					
									WKP23S	WKP33S	WSM23S	WSM33S	WSM43S	WKP23S	WSM23S	WSM33S	WSM43S				
	DX18-1E150N01-CF6	1,5	0,15		18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺	☺				☺	☺			
	DX18-2E200N02-CF6	2	0,2		18	0,03-0,14	±0,05	±0,15				☺	☺				☺	☺			
	DX18-2E250N02-CF6	2,5	0,2		18	0,03-0,18	±0,05	±0,15				☺	☺				☺	☺			
	DX18-3E300N02-CF6	3	0,2		18	0,04-0,23	±0,05	±0,15				☺	☺				☺	☺			
	DX18-1E150R10-CF6	1,5	0	10°	18	0,03-0,10	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E200R6-CF6	2	0,2	6°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺	☺				☺	☺			
	DX18-2E200R15-CF6	2	0	15°	18,3	0,03-0,13	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E250R6-CF6	2,5	0,2	6°	18	0,03-0,15	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-3E300R6-CF6	3	0,2	6°	18	0,04-0,19	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-1E150L10-CF6	1,5	0	10°	18	0,03-0,10	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E200L6-CF6	2	0,2	6°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺	☺				☺	☺			
	DX18-2E200L15-CF6	2	0	15°	18,3	0,03-0,13	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E250L6-CF6	2,5	0,2	6°	18	0,03-0,15	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-3E300L6-CF6	3	0,2	6°	18	0,04-0,19	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-1E150N01-CF5	1,5	0,15		18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺	☺	☺			☺	☺			
	DX18-2E200N00-CF5	2	0		18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-2E200N02-CF5	2	0,2		18	0,04-0,14	±0,05	±0,15				☺	☺	☺			☺	☺	☺		
	DX18-2E250N02-CF5	2,5	0,2		18	0,05-0,18	±0,05	±0,15				☺	☺	☺			☺	☺	☺		
	DX18-3E300N02-CF5	3	0,2		18	0,08-0,23	±0,05	±0,15				☺	☺	☺			☺	☺	☺		
	DX18-1E150R10-CF5	1,5	0	10°	18	0,03-0,06	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E200R6-CF5	2	0,2	6°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺	☺	☺			☺	☺			
	DX18-2E200R7-CF5	2	0	7°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-2E200R15-CF5	2	0	15°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-2E250R6-CF5	2,5	0,2	6°	18	0,03-0,15	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3E300R6-CF5	3	0,2	6°	18	0,04-0,19	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3E300R7-CF5	3	0	7°	18,8	0,04-0,16	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3E300R15-CF5	3	0	15°	18,8	0,04-0,16	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-1E150L10-CF5	1,5	0	10°	18	0,03-0,06	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E200L6-CF5	2	0,2	6°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺	☺	☺			☺	☺			
	DX18-2E200L7-CF5	2	0	7°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺					☺				
	DX18-2E200L15-CF5	2	0	15°	18	0,03-0,12	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-2E250L6-CF5	2,5	0,2	6°	18	0,03-0,15	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3E300L6-CF5	3	0,2	6°	18	0,04-0,19	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3E300L7-CF5	3	0	7°	18,8	0,04-0,16	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3E300L15-CF5	3	0	15°	18,8	0,04-0,16	±0,05	±0,15				☺					☺	☺			
	DX18-3F300N02-CF5	3	0,2		18	0,08-0,23	±0,05	±0,15				☺					☺				

l_{Tol} = 同一ロットチップにおけるチップ交換時の繰返し精度
 コーナー R 公差 r_{Tol} = ± 0,05 mm


HC = コーティング超硬

☺ ☺ ☺ / ★ 新製品



溝入れおよび突っ切り DX チップ

Tiger-tec® Silver




チップ

									P	M	K	S					
									HC	HC	HC	HC					
		s	r	k	l	f	S _{Tol}	l _{Tol}	WKP23S	WKP33S	WSM23S	WSM33S	WSM43S	WKP23S	WSM23S	WSM33S	WSM43S
型番		mm	mm		mm	mm	mm	mm									
	DX18-1E150N01-CE4	1,5	0,15		18	0,03–0,12	±0,05	±0,15									
	DX18-2E200N02-CE4	2	0,2		18	0,06–0,17	±0,05	±0,15									
	DX18-2E250N02-CE4	2,5	0,2		18	0,07–0,21	±0,05	±0,15									
	DX18-3E300N02-CE4	3	0,2		18	0,09–0,33	±0,05	±0,15									
	DX18-2E200R6-CE4	2	0,2	6°	18	0,04–0,12	±0,05	±0,15									
	DX18-2E250R6-CE4	2,5	0,2	6°	18	0,05–0,15	±0,05	±0,15									
	DX18-3E300R6-CE4	3	0,2	6°	18	0,09–0,27	±0,05	±0,15									
	DX18-2E200L6-CE4	2	0,2	6°	18	0,04–0,12	±0,05	±0,15									
	DX18-2E250L6-CE4	2,5	0,2	6°	18	0,05–0,15	±0,05	±0,15									
	DX18-3E300L6-CE4	3	0,2	6°	18	0,09–0,27	±0,05	±0,15									
	DX18-3F300N02-CE4	3	0,2		18	0,09–0,33	±0,05	±0,15									
	DX18-2E200N02-GD3	2	0,2		18	0,04–0,15	±0,05	±0,15									
	DX18-2E250N02-GD3	2,5	0,2		18	0,04–0,17	±0,05	±0,15									
	DX18-3E300N03-GD3	3	0,3		18	0,06–0,21	±0,05	±0,15									
	DX18-4E400N04-GD3	4	0,4		18,5	0,10–0,23	±0,05	±0,15									
	DX18-2E200N02-GD6	2	0,2		18	0,04–0,14	±0,05	±0,15									
	DX18-2E250N02-GD6	2,5	0,2		18	0,06–0,20	±0,05	±0,15									
	DX18-3E300N03-GD6	3	0,3		18	0,08–0,21	±0,05	±0,15									
	DX18-4E400N04-GD6	4	0,4		18,5	0,10–0,25	±0,05	±0,15									

l_{Tol} = 同一ロットチップにおけるチップ交換時の繰返し精度
コーナー R 公差 r_{Tol} = ± 0,05 mm

HC = コーティング超硬





溝入れおよび横引き旋削加工

DX チップ

Tiger-tec® Silver

DX..N



A2

チップ

									P	M	K	S		
									HC	HC	HC	HC		
		s	r	l	f	a _p	S _{Tol}	l _{Tol}	WKP13S	WKP23S	WKP33S	WSM23S	WSM33S	WSM43S
	DX18-2E200N02-UF4	2	0,2	18	0,10-0,18	0,3-1,2	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-2E250N02-UF4	2,5	0,2	18	0,10-0,21	0,3-1,3	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-3E300N03-UF4	3	0,3	18	0,10-0,23	0,4-2,0	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N02-UF4	4	0,2	18,5	0,10-0,33	0,3-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N04-UF4	4	0,4	18,5	0,10-0,33	0,5-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N08-UF4	4	0,8	18,5	0,10-0,33	0,9-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4F400N04-UF4	4	0,4	18,5	0,10-0,33	0,5-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
									☺	☺	☺	☺	☺	☺
									☺	☺	☺	☺	☺	☺
									☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-2E200N02-UD4	2	0,2	18	0,10-0,18	0,3-1,2	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-3E300N03-UD4	3	0,3	18	0,10-0,23	0,4-2,0	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N04-UD4	4	0,4	18,5	0,10-0,33	0,5-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N08-UD4	4	0,8	18,5	0,10-0,33	0,9-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
									☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-2E200N02-UA4	2	0,2	18	0,08-0,18	0,3-1,2	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-3E300N03-UA4	3	0,3	18	0,10-0,25	0,4-2,0	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N04-UA4	4	0,4	18,5	0,10-0,38	0,5-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	DX18-4E400N08-UA4	4	0,8	18,5	0,10-0,38	0,9-2,8	±0,05	±0,15	☺	☺	☺	☺	☺	☺
									☺	☺	☺	☺	☺	☺


l_{Tol} = 同一ロットチップにおけるチップ交換時の繰返し精度
 コーナー R 公差 r_{Tol} = ± 0,05 mm

HC = コーティング超硬


溝入れおよび微い旋削加工

DX チップ

Tiger-tec® Silver



DX...N



チップ

	型番	s mm	r mm	l mm	f mm	a _p mm	S _{Tol} mm	l _{Tol} mm	P		M		K		S				
									HC	HC	HC	HC	HC	HC	HC	HC			
	DX18-2E200N10-RF7	2	1	18,3	0,08-0,26	0,1-1,0	±0,05	±0,15	WKP23S	WKP33S	WSM23S	WSM33S	WSM43S	WKP23S	WSM23S	WSM33S	WSM43S		
	DX18-3E300N15-RF7	3	1,5	18,3	0,10-0,33	0,1-1,5	±0,05	±0,15											
	DX18-4E400N20-RF7	4	2	18,5	0,12-0,48	0,1-2,0	±0,05	±0,15											
	DX18-2E200N10-RD4	2	1	18,3	0,08-0,28	0,2-1,0	±0,05	±0,15											
	DX18-3E300N15-RD4	3	1,5	18,3	0,10-0,38	0,5-1,5	±0,05	±0,15											

l_{Tol} = 同一ロットチップにおけるチップ交換時の繰返し精度
 コーナー R 公差 r_{Tol} = ± 0,05 mm

HC = コーティング超硬

